

Kultryckskruv • utan huvud, kula vridsäkrad

22700.0836



Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Material

Kula

- Rostfritt stål, härdad

Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

Mer information

Not

Kula säkrad mot vridning
Specialutförande på begäran.

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data


Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula
- Kultryckskruv, utan huvud, fingängad
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula, torx spår

Ritning



Orderinformation

| d ₁ | l ₂ | Dimension d ₃ [mm] | kulans diameter | SW [mm] | Max. last kapacitet med statisk last ¹⁾ max. [kN] |  [g] | Art.nr. |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--|--|------------|
| Platt kula, plan yta, Rostfritt stål | | | | | | | |
| M12 | 40 | 7,2 | 8,5 | 6 | 18 | 25 | 22700.0836 |

¹⁾ Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."