

## Kultryckskruv • med huvud, rund kula

22710.0084



### Produktbeskrivning

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

### Material

#### Kula

- Kullagerstål, härdat

#### Skruv

- Värmebehandlat stål,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Mer information


#### Not

Specialutförande på begäran.


#### Referens

Gänglösning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

### Ritning




### Orderinformation

| d <sub>1</sub>                 | l <sub>1</sub> | Dimension      |                |                | kulans diameter | SW | Max. last kapacitet<br>med statisk last <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] |  | Art.nr.    |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----|---|--|------------|
|                                |                | d <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                 |    |   |  |            |
| Rund kula, Värmebehandlat stål |                |                |                |                |                 |    |   |  |            |
| M8                             | 36,2           | 13             | 8              | 3,5            | 5,5             | 6  | 15  | 17   | 22710.0084 |

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."