

Kultryckskruv • med huvud, slät kula

22710.0626



Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Material

Kula

- Kullagerstål, härdat

Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm²

Mer information

Not

Kula ej säkrad mot vridning. Specialutförande på begäran.


Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data


Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, med huvud, kula vridsäkrad

Ritning



Orderinformation

d ₁	l ₂	d ₂	Dimension			kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last ¹⁾ max.		Art.nr.
			d ₃	l ₃	l ₄		[mm]	[kN]	[g]	
[mm]										
Med platt yta, Värmebehandlat stål										
M12	80	18	7,2	12	44	8,5	10	30	80	22710.0626

¹⁾ Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."