

## Kultryckskruv • med huvud, rund kula

22710.0754



## Produktbeskrivning

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

## Material

## Kula

- Rostfritt stål, härdat

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information


## Not

Specialutförande på begäran.

## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

## Ritning




## Orderinformation

Dimension		Dimension			SW	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max.	[g]	Art.nr.	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					kulans diameter
		[mm]			[mm]	[kN]			
Rund kula, Rostfritt stål									
M6	30,8	10	6	3	4	5	9	7,9	22710.0754

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."