

**Kultryckskruv • med huvud, slät kula**

22710.0844

**Produktbeskrivning**

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

**Material****Kula**

- Rostfritt stål, härdat

**Skruv**

- Rostfritt stål 1.4305

**Mer information****Not**


Kula ej säkrad mot vridning. Specialutförande på begäran.

**Referens**

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

**Ytterligare produkter**

- Kultryckskruv, med huvud, kula vridsäkrad

**Ritning****Orderinformation**

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension			kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max.	[g]	Art.nr.
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
<b>Med platt yta, rostfritt stål</b>										
M8	35	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17	22710.0844

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

**Överensstämmelse****RoHS-kompatibel**

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

**Innehåller inte SVHC-ämnen**

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

**Innehåller inte ämnen i proposition 65**

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Fri från konfliktmineraler**

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."