

## Kultryckskruv • med huvud, slät kula

22710.0872



## Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

## Material

## Kula

- Rostfritt stål, härdat

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information

## Not

Kula ej säkrad mot vridning.  
Specialutförande på begäran.


## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, med huvud, kula vridsäkrad

## Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension			SW	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup>	[g]	Art.nr.	
	~		d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	kulans diameter	max.			
[mm]										
Med platt yta, rostfritt stål										
M16	40	24	10,7	16	6	12	14	60	95	22710.0872

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."