

Kultryckskruv • med huvud, slät kula

22710.0924



Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Material

Kula

- Kullagerstål, härdat

Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm²

Mer information

Not

Kula ej säkrad mot vridning. Specialutförande på begäran.


Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data


Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, med huvud, kula vridsäkrad

Ritning



Orderinformation

| d ₁ | l ₂ | d ₂ | Dimension | | | kulans diameter | SW | Max. last kapacitet med statisk last ¹⁾ max. |  | Art.nr. |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|---|---|------------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | [mm] | [kN] | [g] | |
| Räfflad yta, Värmebehandlat stål | | | | | | | | | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |
| M12 | 50 | 18 | 7,2 | 12 | 5 | 8,5 | 10 | 30 | 52 | 22710.0924 |

¹⁾ Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."