

## Kultryckskruv • med huvud, slät kula

22710.0962



## Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

## Material

## Kula

- Kullagerstål, härdat

## Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

## Mer information

## Not

Kula ej säkrad mot vridning.  
Specialutförande på begäran.


## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, med huvud, kula vridsäkrad

## Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension			kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max.		Art.nr.
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		[mm]	[kN]	[g]	
Räfflad yta, Värmebehandlat stål										
M16	40	24	10,7	16	6	12	14	60	93	22710.0962

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."