

Kultryckskruv • med huvud, slät kula

22710.0974



Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Material

Kula

- Kullagerstål, härdat

Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm²

Mer information

Not

Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.


Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data


Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, med huvud, kula vridsäkrad

Ritning



Orderinformation

d ₁	l ₂	d ₂	Dimension				SW	Max. last kapacitet med statisk last ¹⁾ max.		Art.nr.
	~		d ₃	l ₃	l ₄	kulans diameter	[mm]	[kN]	[g]	
Räfflad yta, Värmebehandlat stål										
[mm]			[mm]							
M20	80	30	13,5	20	28	15	17	90	255	22710.0974

¹⁾ Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."