

## Kultryckskruv • utan huvud, slät kula

22720.0853



## Produktbeskrivning

Kultryckskravar med kula av termoplast används för sköra och tryck känsliga detaljer. Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

## Material

## Kula

- Rostfritt stål, härdad

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information

## Not

Kula ej säkrad mot vridning.  
Specialutförande på begäran.

## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, kula vridsäkrad
- Kultryckskruv, utan huvud, fingängad
- Kultryckskruv, utan huvud, kort utförande
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula, torx spår

## Ritning



## Orderinformation

Dimension				SW	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max. [kN]	max. [°C]	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	kulans diameter					
[mm]				[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
Med platt yta, Rostfritt stål								
M8	16	4,5	5,5	4	15	250	4,1	22720.0853

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande (utom de med kula av termoplast)

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."