

## Kultryckskruv • utan huvud, rund kula och torx spår

22720.1062



## Produktbeskrivning

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella. Torx spåret möjliggör en optimal kraftöverföring. Kraften överförs inte via kanter (som t.ex. insex) utan med hela ytan. Tack vare den optimala kraftöverföringen, minskas slitage på verktyg vilket ger längre livstid på verktygen.

## Material

## Kula

- Kullagerstål, härdat

## Skruv

- Värmebehandlat stål,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

## Mer information

## Not

Kula ej säkrad mot vridning.  
Specialutförande på begäran.


## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, rund kula
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula, torx spår

## Ritning



## Orderinformation

Dimension				Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	kulans diameter					
Rund kula, Värmebehandlat stål							
M6	10,8	4	15	9	250	1,4	22720.1062

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande (utom de med kula av thermoplast)

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

## Innehåller SVHC-ämnen &gt;0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."