

Kultryckskruv • utan huvud, slät kula, torx spår

22720.1542



Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Torx spåret möjliggör en optimal kraftöverföring. Kraften överförs inte via kanter (som t.ex. insex) utan med hela ytan. Tack vare den optimala kraftöverföringen, minskas slitage på verktyg vilket ger längre livstid på verktygen.

Material

Kula

- Kullagerstål, härdat

Skruv

- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm²

Mer information

Not

Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.


Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, kula vridsäkrad
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula
- Kultryckskruv, utan huvud, rund kula och torx spår

Ritning



Orderinformation

Dimension					Max. last kapacitet med statisk last ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Art.nr.
d ₁	l ₂	d ₃ [mm]	kulans diameter					
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål								
M4	5,6	1,8	2,5	8	3,5	250	0,3	22720.1542

¹⁾ Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande (utom de med kula av termoplast)

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."