

## Kultryckskruv • utan huvud, slät kula, torx spår

22720.2562



## Produktbeskrivning

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp. Torx spåret möjliggör en optimal kraftöverföring. Kraften överförs inte via kanter (som t.ex. insex) utan med hela ytan. Tack vare den optimala kraftöverföringen, minskas slitage på verktyg vilket ger längre livstid på verktygen.

## Material

## Kula

- Rostfritt stål, härdad

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information

## Not

Kula ej säkrad mot vridning.  
Specialutförande på begäran.


## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data




## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, kula vridsäkrad
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula
- Kultryckskruv, utan huvud, rund kula och torx spår

## Ritning



## Orderinformation

Dimension					Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup> max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	kulans diameter					
Platt kula, plan yta, rostfritt stål								
M6	10	3,2	4	15	9	250	1,4	22720.2562

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande (utom de med kula av termoplast)

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."