

## Kultryckskruv • utan huvud, fingängad

22720.6064



## Produktbeskrivning

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella. Fingängan möjliggör en exakt justering. Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

## Material

## Kula

- Rostfritt stål, härdat

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information

## Not

Kula ej säkrad mot vridning.  
Specialutförande på begäran.

## Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

## Ytterligare produkter

- Kultryckskruv, utan huvud, kula vridsäkrad
- Kultryckskruv, utan huvud, rund kula
- Kultryckskruv, utan huvud, slät kula

## Ritning




Bild 1



Bild 2

## Orderinformation

d <sub>1</sub>	Dimension		SW	Max. last kapacitet med statisk last <sup>1)</sup>	max.	max.	Art.nr.
	l <sub>1</sub>	kulans diameter					
	[mm]		[mm]	[kN]	[°C]		
Rund kula – Bild 1, rostfritt stål							
M6 x 0,5	25,8	4	3	9	250	4,4	22720.6064

<sup>1)</sup> Belastningstal gäller inte för rostfritt utförande.

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."