

Pendelupplägg
22730.0120



Produktbeskrivning

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Material

- Kula**
- Rostfritt stål 1.3541, förnicklad
- Kropp**
- Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat

Mer information

Not

Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4

Orderinformation

Dimension						SW	Max. last kapacitet med statisk last max.	Åtdragnings moment max.		Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5	kulans diameter	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
[mm]										
Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, rostfritt stål										
20	M12	10,5	18	12	16	17	25	82	43	22730.0120

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."