

## Pendelupplägg · med utvändig gänga

22730.0378



### Produktbeskrivning

För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.

### Material

#### Kula

- Härdmetall, räfflat, förnicklat

#### Kropp


- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

### Mer information

#### Not

Kula säkrad mot vridning  
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Dimension		kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	[g]	Art.nr.
			l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
			[mm]			[mm]				
20	M8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378

Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål

20	M8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378
----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	------------

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."