

Pendelupplägg • med utvändig gänga

22730.0396



Produktbeskrivning

För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.

Material

Kula

- Härdmetall, räfflat, förnicklat

Kropp


- Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat

Mer information

Not

Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃	Dimension			kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	[g]	Art.nr.
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	[mm]						
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0396	

Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."