

## Pendelupplägg • med hårdmetall kula, räfflad och självvåterställande

22731.0381



## Produktbeskrivning

För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

## Material

## Fjäderelement

- Termoplast PUR


## Kula

- Hårdmetall, räfflat, förnicklat


## Kropp

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad


## Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Dimension		kulans diameter	SW [mm]	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	 [g]	Art.nr.
			l <sub>1</sub> ±0,2 [mm]	l <sub>2</sub> -0,5						
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål										
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	186	22731.0381

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."