

## Pendelupplägg • justerbart

22740.0317



### Produktbeskrivning

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

#### Material

##### Kula

- Kullagerstål, härdad

##### Kropp

- Värmebehandlat stål, härdad, fosfaterad

##### Mutter


- Stål, svartoxiderat (ISO 4035)

### Mer information


#### Not

Kula säkrad mot vridning  
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.  
Specialutförande på begäran.

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	l	Dimension		e	kulans diameter	Max. last kapacitet med statisk last max.	Åtdragnings moment max.		Art.nr.
[mm]						[kN]	[Nm]	[g]	
Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål									
M12	50,7	35	8,6	19	12	15	82	56	22740.0317

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."