

Kulrulle • med hus av plåt

22750.0004



Produktbeskrivning

Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje. Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas. Från $d_1 = 36$ utrustad med en oljedräkt filtätning som skydd mot smuts.

Material

Kåpa

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Huset

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Kula

- Kullagerstål

Mer information

Ytterligare produkter

- Toleransring

Ritning




Orderinformation

| d ₁ ±0,065 | kulans diameter | d ₂ | Dimension | | | | Lokaliserings hål D ₁ ¹⁾ +0,05 [mm] | Dynamisk bärande tal C [N] | [g] | Art.nr. ²⁾ 22750.0004 |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| | | | h ₁ ±0,2 [mm] | h ₂ | h ₃ | h ₄ | | | | |
| hus och kåpa förzinkade | | | | | | | | | | |
| 24 | 15 | 31 | 9,5 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 23,95 | 500 | 40 | 22750.0004 |

¹⁾ Referensvärde för 2 mm tunnplåt/ 5 mm aluminium (presspassning)

²⁾ Utan filtätning

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."