

Kulrulle • skruvbar, glidlager

22752.0166



Produktbeskrivning

För positionering samt rikta in arbetsstycket.
Kulan rullar fritt, tack vare glidlagret, och arbetsstyckets yta skyddas.
Vid temperaturer > 20°C, minskar lyftkapaciteten linjärt.. (Exempel: vid 90°C är lyftkapaciteten max. 60%)

Material

Lager
• plast

Kula
• Kullagerstål, härdat


Skruv
• Automatstål, svartoxiderat

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.


Ritning



Orderinformation

d ₁	Dimension		SW	statiskt bärande tal C ₀	Åtdragningsmoment max.	Temperatur		Vikt	Art.nr.
	l ₁	kulans diameter				min.	max.		
	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[Nm]	[°C]	[g]		
Automatstål									
M16	50	8,5	3	1986	3,21	-50	90	58	22752.0166

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."