

## Stoppskruv · Med mässingstapp

22760.0082



## Produktbeskrivning

Stoppskruvarna användes till exempel för skonsammare stopp eller tryck på gängor, axlar och ytbehandlade arbetsstycken.

## Material

## Dyna

- Mässing

## Skruv


- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Stoppskruv, med dyna i plast


## Ritning



## Orderinformation

| Dimension           |                |                |                | SW   | 🌡️<br>max.<br>[°C] | 📦<br>[g] | Art.nr.    |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>      | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | [mm] |                    |          |            |
| Värmebehandlat stål |                |                |                |      |                    |          |            |
| [mm]                | [mm]           | [mm]           | [mm]           | [mm] | [°C]               | [g]      |            |
| M8                  | 12             | 2,5            | 5,5            | 4    | 250                | 2,9      | 22760.0082 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."