

Ögelbult • DIN 444, form B

22980.0203



Produktbeskrivning

Ögelbult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm².

Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.


Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

Ytterligare produkter

- Ögelbult, DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision

Ritning



Orderinformation

Dimension							[g]	Art.nr.
d ₁	l	d ₂ H9	d ₃	b	s			
[mm]								
Värmebehandlat stål								
M5	30	5	12	16	6	6,4	22980.0203	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."