

## Ögelbult • DIN 444, form B

### 22980.0262



#### Produktbeskrivning

Ögelbult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm<sup>2</sup>.

#### Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat

#### Mer information

##### Not

Specialutförande på begäran.

##### Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-


##### Ytterligare produkter

- Ögelbult, DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision

#### Ritning



#### Orderinformation

d <sub>1</sub>	l	Dimension d <sub>2</sub> H9 [mm]	d <sub>3</sub>	b	s	 [g]	Art.nr.
<b>Värmebehandlat stål</b>							
M10	100	10	20	26	12	67	22980.0262

#### Överensstämmelse

##### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

##### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

##### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."