

## Ögelbult • DIN 444, form B

22980.0346



## Produktbeskrivning

Ögelbult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm<sup>2</sup>.

## Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.


## Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-


## Ytterligare produkter

- Ögelbult, DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision

## Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	l	Dimension d <sub>2</sub> H9 [mm]	d <sub>3</sub>	b	s	 [g]	Art.nr.
Värmebehandlat stål							
M24	120	22	45	54	25	512	22980.0346

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."