

## Ögelbult • DIN 444, form B

### 22980.0418



#### Produktbeskrivning

Ögelbult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm<sup>2</sup>.

#### Material

- Rostfritt stål 1.4301

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

#### Ytterligare produkter

- Ögelbult, DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision

#### Ritning



#### Orderinformation

Dimension							[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	b	s			
[mm]								
rostfritt stål								
M6	60	6	14	18	7	16	22980.0418	

#### Överensstämmelse

##### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

##### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

##### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."