

Ögelbult • DIN 444, form B

22980.0554



Produktbeskrivning

Ögelbult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm².

Material

- Rostfritt stål 1.4301

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.


Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-


Ytterligare produkter

- Ögelbult, DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision

Ritning



Orderinformation

d ₁	l	Dimension d ₂ H9 [mm]	d ₃	b	s	 [g]	Art.nr.
rostfritt stål							
M24	160	22	45	60	25	649	22980.0554

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."