

## Muttrar för T-spår • DIN 508

23010.0102



### Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

### Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

### Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

### Mer information

### Not

Specialutförande på begäran.


### Ritning



### Orderinformation

| T-spår storlek      | d  | a   | Dimension |    |   | för T-spår | Testkraft-     |     | Art.nr.    |
|---------------------|----|-----|-----------|----|---|------------|----------------|-----|------------|
| [mm]                |    |     | e         | h  | k | DIN 650    | enligt DIN 508 |     |            |
|                     |    |     | [mm]      |    |   | [mm]       | F              | [g] |            |
|                     |    |     |           |    |   |            | min.           |     |            |
|                     |    |     |           |    |   |            | [kN]           |     |            |
| Värmebehandlat stål |    |     |           |    |   |            |                |     |            |
| 10                  | M8 | 9,6 | 15        | 12 | 6 | 10         | 29             | 12  | 23010.0102 |

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."