

Muttrar för T-spår • DIN 508

23010.0102



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.

Ritning



Orderinformation

| T-spår storlek | d | a | Dimension | | | för T-spår DIN 650 | Testkraft- enligt DIN 508 F min. |  | Art.nr. |
|----------------|----|-----|-----------|----|---|-----------------------|---|---|------------|
| [mm] | | | e | h | k | [mm] | [kN] | [g] | |
| 10 | M8 | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 10 | 29 | 12 | 23010.0102 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."