

Muttrar för T-spår • DIN 508

23010.0144



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Montering


Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.

Ritning




Orderinformation

T-spår storlek	d	a	Dimension			e	h	k	för T-spår DIN 650	Testkraft- enligt DIN 508 F min.	[g]	Art.nr. ¹⁾
[mm]			[mm]						[mm]	[kN]		
14	M10	13,6	22	16	8	14	46	38	23010.0144			

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."