

Muttrar för T-spår • DIN 508  
23010.0162



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.

Ritning




Orderinformation

| T-spår storlek<br>[mm] | d   | a    | Dimension<br>[mm] |    |   | e  | h  | k          | för T-spår<br>DIN 650<br>[mm] | <br>[g] | Art.nr. <sup>1)</sup> |
|------------------------|-----|------|-------------------|----|---|----|----|------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| 16                     | M14 | 15,6 | 25                | 18 | 9 | 16 | 49 | 23010.0162 |                               |  |                       |

<sup>1)</sup> Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."