

Muttrar för T-spår • DIN 508  
23010.0181



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, kvalitet 8, blank

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.

Ritning



Orderinformation

T-spår storlek	d	a	Dimension			för T-spår DIN 650	Testkraft- enligt DIN 508 F min.		Art.nr.
[mm]			[mm]			[mm]	[kN]	[g]	
18	M16	17,6	28	20	10	18	128	68	23010.0181

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."