

## Muttrar för T-spår • DIN 508

### 23010.0186



#### Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

#### Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

#### Montering


Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

#### Mer information


#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Ritning




#### Orderinformation

| T-spår storlek             | d   | a    | Dimension |    |    | för T-spår<br>DIN 650 | Testkraft-<br>enligt DIN 508<br>F<br>min. |  | Art.nr. <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----|------|-----------|----|----|-----------------------|---|---|-----------------------|
| [mm]                       |     |      | e         | h  | k  | [mm]                  | [kN]                                      | [g]   |                       |
| <b>Värmebehandlat stål</b> |     |      |           |    |    |                       |   |   |                       |
| 18                         | M10 | 17,6 | 28        | 20 | 10 | 18                    | 46  | 85  | 23010.0186            |

<sup>1)</sup> Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

#### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."