

## Muttrar för T-spår • DIN 508

### 23010.0201



#### Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

#### Material

- Värmebehandlat stål, kvalitet 8, blank

#### Montering


Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Ritning




#### Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension					för T-spår DIN 650 [mm]	[g]	Art.nr. <sup>1)</sup>
	d	a	e	h	k			
20	M18	19,6	32	24	12	20	107	23010.0201

<sup>1)</sup> Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

#### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."