

Muttrar för T-spår • DIN 508
23010.0221



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, kvalitet 8, blank

Montering


Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.


Ritning



Orderinformation

T-spår storlek	d	a	Dimension			för T-spår DIN 650	Testkraft- enligt DIN 508 F min.		Art.nr.
[mm]			[mm]			[mm]	[kN]	[g]	
22	M20	21,6	35	28	14	22	196	149	23010.0221

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."