

Muttrar för T-spår • DIN 508
23010.0542



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.

Ritning



Orderinformation

T-spår storlek	d	a	Dimension			för T-spår	Testkraft-	Art.nr.	
[mm]			e	h	k	DIN 650	enligt DIN 508		
			[mm]			[mm]	F min.		
							[kN]	[g]	
Värmebehandlat stål									
54	M48	53,4	85	70	34	54	653	2264	23010.0542

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."