

Muttrar för T-spår • DIN 508, halvfabrikat

23010.0740




Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) som är halvfabrikat tillverkas enligt DIN 508. Räckvidden utvidgas med andra dimensioner som inte ingår i DIN.


Material

- Rostfritt stål 1.4301

Ritning



Orderinformation

T-spår storlek [mm]	a	Dimension e [mm]	h	k	 [g]	Art.nr.
12	11,6	18	14	7	27	23010.0740

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."