

Muttrar för T-spår • DIN 508
23010.0761



Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Material

- Rostfritt stål 1.4301

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern.

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.

Ritning




Orderinformation

| T-spår storlek [mm] | d | a | Dimension [mm] | | | e | h | k | för T-spår DIN 650 [mm] |  [g] | Art.nr. ¹⁾ |
|------------------------|-----|------|-------------------|----|---|----|----|------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| 16 | M14 | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | 49 | 23010.0761 | | | |

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."