

## Muttrar för T-spår • rhombus

23020.0780



### Produktbeskrivning

T-spårs mutter "rhombus" behöver inte skjutas in från början av spåret, den kan placeras direkt i spåret.

### Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


### Ritning



### Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension [mm]					[g]	Art.nr.
	d	a	e	h	k		
28	M24	27,6	44	36	18	213	23020.0780

### Användningsexempel



### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."