

T-Spårsbult • DIN 787  
23030.0121

## Produktbeskrivning

T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.), och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgången.

## Material

- Värmebehandlat stål, svart, smidd, T-spårs vägledning fräst

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.


## Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-

## Ytterligare produkter

- Plana brickor, DIN 6340 värmebehandlad
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

## Ritning



## Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension						[g]	Art.nr.
	d	l	a	b	e	k		
12	M12	50	11,6	35	18	7	54	23030.0121

## Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."