

T-Spårsbult • DIN 787
23030.0124

Produktbeskrivning

T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.), och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgangan.

Material

- Värmebehandlat stål, svart, smidd, T-spårs vägledning fräst

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.


Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-


Ytterligare produkter

- Plana brickor, DIN 6340 värmebehandlad
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

Ritning



Orderinformation

T-spår storlek [mm]	d	l	Dimension a [mm]	b	e	k	 [g]	Art.nr.
12	M12	200	11,6	120	18	7	164	23030.0124

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."