

## T-Spårsbult • DIN 787

23030.0182



### Produktbeskrivning

T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.), och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgången.

### Material

- Värmebehandlat stål, svart, smidd, T-spårs vägledning fräst

### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.


#### Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-

#### Ytterligare produkter

- Plana brickor, DIN 6340 värmebehandlad
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

### Ritning



### Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension [mm]						[g]	Art.nr.
	d	l	a	b	e	k		
18	M16	100	17,6	63	28	10	210	23030.0182

### Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."