

Pinnbult · DIN 6379, för T-spårsmutter 23040.0242



Produktbeskrivning

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. Dessa pinnbultar är karakteriserade av valsad tråd.

Material

- Värmebehandlat stål

Mer information

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-
Bultar med förlängd dimension b_1 finns också.

Ytterligare produkter

- Muttrar för T-spår, DIN 508
- Pinnbult , DIN 6379 b_1 längre för T-spårsmutter
- Pinnbult , med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter
- Plana brickor, DIN 6340 värmebehandlad
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

Ritning



Orderinformation

d	l	Dimension		[g]	Art.nr.
		b_1	b_2		
kvalitet 8.8					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
M24	160	35	100	466	23040.0242

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."