

## Pinnbult · DIN 6379 b längre för T-spårsmutter 23040.0583



### Produktbeskrivning

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. Dessa pinnbultar är karakteriserade av valsad tråd.

### Material

- Värmebehandlat stål

### Mer information


#### Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-


#### Ytterligare produkter

- Muttrar för T-spår, DIN 508
- Pinnbult , DIN 6379, för T-spårsmutter
- Pinnbult , med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter
- Plana brickor, DIN 6340 värmebehandlad
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

### Ritning



### Orderinformation

d	l	Dimension [mm]		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	 [g]	Art.nr.
<b>kvalitet 10.9</b>							
M8	100			20	63	31	23040.0583

### Användningsexempel





### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."