

**Pinnbult** • med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter  
23040.0785**Produktbeskrivning**

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. Dessa pinnbultar är karakteriserade av valsad tråd.

**Material**

- Värmebehandlat stål

**Montering**


Dessutom har pinnbulten en invändig sexkant. Detta möjliggör en snabb och enkel montering och demontering.

**Mer information****Referens**

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-

**Ytterligare produkter**

- Muttrar för T-spår, DIN 508
- Pinnbult, DIN 6379, för T-spårsmutter
- Pinnbult, DIN 6379 b<sub>1</sub> längre för T-spårsmutter
- Plana brickor, DIN 6340 värmebehandlad
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

**Ritning****Orderinformation**

d	l <sub>1</sub>	Dimension			SW	[g]	Art.nr.
		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>			
kvalitet 12.9							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
M20	250	27	160	5	5	522	23040.0785

**Användningsexempel**



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."