

Sextaktsmutter · DIN 6330 (höjd 1,5 d)

23070.0012



Produktbeskrivning

Mutter enligt DIN 6330 har en sfärisk ända som matchar koniskt säte. DIN 6319 (EH 23050.) Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.

Material


- Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat

Mer information

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg - Tekniska Data-


Ritning



Orderinformation

d ₁		d ₂		Dimension			[g]	Art.nr.								
e		m		r		s										
[mm]																
Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål																
M12		14		20,8			18		17		18		24		23070.0012	

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."