

## Sexkantsmutter • DIN 6330 (höjd 1,5 d)

23070.0120



## Produktbeskrivning

Mutter enligt DIN 6330 har en sfärisk ända som matchar koniskt säte. DIN 6319 (EH 23050.) Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.

## Material


- Rostfritt stål 1.4305

## Mer information

## Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -  
Tekniska Data-

## Ritning




## Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension				s	[g]	Art.nr. <sup>1)</sup>
		e	m	r	[mm]			
Med sfärisk yta, form B, Rostfritt stål								
M20	22	34,6	30	27	30	110	23070.0120	

<sup>1)</sup> DIN standard inkluderar ej dessa material.

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."