

Positioneringsstift

23111.0118



Produktbeskrivning

Positioneringsstiftet möjliggör snabb uppspänning, justering samt byte av arbetsstycken, plattor, fixtursystem mm.

Material

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

Drift

Genom att spänna skruven centreras och låses positioneringsstiften med 4 kulor i lokaliseringsbussningen. Stiftets skruv kan spännas med ett löstagbart handtag (art. nr. 23111.0900/.0902) eller med en sexkantsnyckel.

Mer information


Tillbehör

Lämpliga bussningar finns tillgängliga.

Ytterligare produkter

- Vridhandtag, för positioneringsstift
- Bussning, för positioneringsstift
- Lokaliseringsbussningar, för positioneringsstift, för presspassning
- Lokaliseringsbussningar, för positioneringsstift, för skruvpassning

Ritning




Orderinformation

Dimension		Dimension		Dimension		Dimension		För basplattor	SW ₁	SW ₂	Hållkraft		Art.nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	s	±0,05					
-0,02	+0,6				±1		max.		[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
-0,05			[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
rostfritt stål													
16	30	18,7	32	M4	13,6	10	9	25	30	6	5	125	23111.0118

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."