

Positioneringsstift

23111.0132



Produktbeskrivning

Positioneringsstiftet möjliggör snabb uppspänning, justering samt byte av arbetsstycken, plattor, fixtursystem mm.

Material

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

Drift

Genom att spänna skruven centreras och låses positioneringsstiften med 4 kulor i lokaliseringsbussningen. Stiftets skruv kan spännas med ett löstagbart handtag (art. nr. 23111.0900/.0902) eller med en sexkantsnyckel.

Mer information


Tillbehör

Lämpliga bussningar finns tillgängliga.

Ytterligare produkter

- Vridhandtag, för positioneringsstift
- Bussning, för positioneringsstift
- Lokaliseringsbussningar, för positioneringsstift, för presspassning
- Lokaliseringsbussningar, för positioneringsstift, för skruvpassning

Ritning




Orderinformation

d_1	l_1	d_2	Dimension					För basplattor	SW_1	SW_2	Hållkraft		Art.nr.	
-0,02 -0,05	+0,6		d_3	d_4	l_2	l_3	s	$\pm 0,05$						
					± 1		max.							
			[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]		
rostfritt stål														
30	30	34,6	55	M4	18,6	10	9	25	53	10	10	416	23111.0132	

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."