

Bussning • för positioneringsstift  
23111.0708



Produktbeskrivning

These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.

Material

- Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat


Montering

Två centrerande bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.

Kännetecken

Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.

Ritning



Orderinformation

Dimension		Lokaliserings hål			[g]	Art.nr.
$d_1$	$l$	$d_2$	$X$	$D_2$		
F6	-0,25 -0,5 [mm]	n6	$\pm 0,05$	H7		
<b>Centrisk – Bild 1, Sätthärdat stål</b>						
20	25	35	25	35	120	23111.0708

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."